

2016年05月13日

大画面&大型ボタンを搭載

## ICレコーダー RR-QR220を発売

ICレコーダーが初めての方も簡単に操作できる



-W (ホワイト)

ICレコーダー「RR-QR220」  
(2016年5月 パナソニック)

品名	ICレコーダー
品番	RR-QR220
希望小売価格	オープン価格
発売日	5月27日
色	-W(ホワイト)
月産台数	3,000台

パナソニック株式会社は、ICレコーダーを初めてお使いになるお客様向けに、簡単に操作ができるRR-QR220を5月27日に発売します。

本製品は、大型ディスプレイで表示が見やすく、操作ボタンも大きいので、初心者の方にも簡単にお使いいただけます。操作時のサポートとして「音声ガイド」機能を備え、さらに、ご好評をいただいている、語学学習に最適な「かんたんシャドーイング再生」機能も搭載しています。

当社は、おけいこごとなどにもお使いいただける、簡単で便利なICレコーダーを市場導入し、入門者層のニーズにお応えしていきます。

### <主な特長>

1. 大画面&大型ボタンで簡単操作
2. 操作時の内容や設定した情報がわかりやすい「音声ガイド」搭載
3. 英会話などの語学学習に役立つ「かんたんシャドーイング再生」

## 【お問い合わせ先】

お客様ご相談センター  
フリーダイヤル 0120-878-365（受付9時から20時）

## 【特長】

### 1. 大画面&大型ボタンで簡単操作


表示が見やすい大きな画面と押しやすい大型ボタンを搭載。ICレコーダーが初めての方も簡単に操作できます。また、録音シーンに適した設定で録音でき、録音シーン別に保存されるので、ファイルを探すのも簡単です。

### 2. 操作時の内容や設定した情報がわかりやすい「音声ガイド」搭載

操作する内容や設定した情報を音声で案内します。設定した内容や使い方がわかりやすく、簡単に操作できます。

### 3. 英会話などの語学学習に役立つ「かんたんシャドーイング再生」

シャドーイングとは、音声を聞きながら、聞こえた音をほぼ同時に繰り返し発声する学習方法です。トレーニングしたいA-B区間を設定し、再生音（お手本）とほぼ同時に発声してトレーニングを行います。また再生中の無音区間をワンタッチで飛ばせる「スキップ機能」を搭載しています。リスニング・スピーキング力を高める、効果的な学習をサポートします。



## 【その他の特長】

- 録音シーンに適した設定で録音できる「録音シーンセレクト」機能
- 聴き取りやすく再生できる「前面スピーカー」
- 雑音を抑えて目的の音声聴き取りやすい「ノイズキャンセル再生」機能
- 音程を変えずに早聞き・遅聞きできる「再生速度調整」機能
- 語学学習に便利な「A-Bリピート再生」機能
- 長時間のファイル再生時に便利な「時間指定サーチ」機能
- 低消費電力設計。約82時間30分の録音が可能（SLPモード時、パナソニック単4形アルカリ乾電池使用）
- 高音質のMP3録音・再生

## 【仕様一覧】

品番	RR-QR220				
内蔵メモリー容量	2GB(※1)				
録音時間	XP:約21.0時間/SP:約65.0時間 LP:約130.0時間/SLP:約523.0時間				
最大ファイル数	音声録音:900ファイル (おけいこ「会話」「講義」の総計)				
音声出力	ヘッドホン端子 (モノラル)	φ3.5mm、推奨インピーダンス16Ω、 2.0mW(JEITA)			
	スピーカー出力	φ20mm、8Ω、210mW(JEITA)			
音声入力	外部マイク端子 (モノラル)	φ3.5mm、2.2mV、プラグインパワー対応			
電池持続 時間(約) (※2、※3)	録音モード	XP	SP	LP	SLP
	録音時(※4)	50.0時間	60.0時間	73.5時間	82.5時間
	再生時(※5)	21.0時間	20.5時間	21.5時間	22.0時間
本体電源	DC3.0V (単4形マンガン乾電池[お試用]×2本[付属] 単4形アルカリ乾電池×2本[別売])				
最大外形寸法(幅×高さ×奥行)	約40.5×114.3×21.0mm(JEITA)				
本体寸法(幅×高さ×奥行)	約40.0×114.0×20.0mm				
質量	約66g(乾電池を含む) 約49g(乾電池を含まず)				

●各モードの最大録音時間は、それぞれ1つのモードだけで使い切ったときの時間です。録音時間、電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。

●本製品はパソコン接続できません。

※1:内蔵メモリーの使用可能領域は表示容量より少なくなります

※2:パナソニック単4形アルカリ乾電池を使用

※3:マンガン乾電池ご使用の場合、電池持続時間は短くなります

※4:録音モニターなし、録音/動作表示ランプOFF

※5:スピーカー再生、音量5、再生速度1倍速(100%)当社試験法による測定です

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。

商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。