

2017年2月22日

独自の微細な水流で毛穴に詰まった角栓や汚れを除去
毛穴洗浄 角栓クリア EH-SP55 を発売
 週2~3回のお手入れで、毛穴の目立ちにくい肌へ



EH-SP55
-P (ピンク調)



アルカリ毛穴洗浄水SP
EH-4P01



イメージ

品名	毛穴洗浄 角栓クリア
品番	EH-SP55
メーカー希望小売価格	オープン価格
発売日	5月上旬
月産台数	2,000台

パナソニック株式会社は、独自の微細な水流で毛穴に詰まった角栓や汚れを除去できる 毛穴洗浄 角栓クリア EH-SP55を5月上旬に発売します。

当社が実施した肌に関する調査によると、毛穴の詰まりや黒ずみは悩みが深く、約77%※1がセルフケアをしていると回答しています。一方で、セルフケアをしても悩みが解決できていない人は75%※1以上にのぼり、汚れが取りきれない、すぐに汚れが詰まってしまう、肌に悪そうなどと感じています。

本製品は、毛穴のトラブルの中でも黒ずみの原因となる詰まった角栓や汚れのケアに適しています。指定のアルカリ毛穴洗浄水を使用することで、硬化した角栓を柔らかくしてからお手入れをすることが可能です。水流は、毛穴より小さい直径約160μmの穴から噴射し、毛穴の中まで届いて柔らかくなった角栓や汚れを吹き飛ばします。

当社は本製品により、毛穴の悩みの尽きない20代~30代をターゲットに、肌に優しいセルフケアを提案します。

<特長>

- 独自の微細な水流で、毛穴に詰まった角栓や汚れを取り除く
- 指定のアルカリ毛穴洗浄水で、角栓を柔らかくして除去しやすい状態に導く


角栓: ^{ひしせん}皮脂腺から分泌された皮脂や毛穴周囲の角質が毛穴の中に溜まって硬くなったもの

※1: 当社調べ(2017年1月 WEB調査 N=1034)

【お問い合わせ先】

パナソニック 理美容・健康商品ご相談窓口
フリーダイヤル 0120-878-697 (受付9時から20時)


【毛穴の角栓について】



角栓は、皮脂腺から分泌された皮脂や毛穴周囲の角質が毛穴の中に溜まって硬くなったものです。外的な要因などで硬化(図③の状態)していくと洗顔だけではきれいに取り除くことが難しくなります。本製品ではアルカリ毛穴洗浄水を使用し、洗い流すケアを提案します。

1. 独自の微細な水流で、毛穴に詰まった角栓や汚れを取り除く

本製品には、毛穴の直径約400μmより小さい直径約160μmの2つの穴から噴射する水流を採用しました。「塗布モード」は低圧水流で、気になる毛穴の中までアルカリ毛穴洗浄水を塗布し、「洗浄モード」は高圧ジェット水流で、角栓や汚れを毛穴から吹き飛ばします。週に2〜3回を目安に、洗顔後に継続的に使用することで、毛穴が目立たない肌へと導きます。角栓を強制的に剥がさず、柔らかくしてから洗浄するため肌に優しいお手入れが可能です。




2. 指定のアルカリ毛穴洗浄水で、角栓を柔らかくして除去しやすい状態に導く

角栓は、主に皮脂とたんぱく質で構成されています。本製品では、アルカリ成分が脂質を溶解し、たんぱく質を柔らかくすることに着目しました。アルカリ毛穴洗浄水を使用することで角栓を軟化し、スムーズに取り除きます。また、洗浄水には保湿剤*を配合しているため、肌にうるおいを与えながら洗浄します。

*保湿成分:プロパンジオール

【アルカリの性質とは】

一般的に、アルカリ性が強いほど角栓の粘度を軟化することができる。



【仕様一覧】

品名	毛穴洗浄 角栓クリア
品番	EH-SP55
色	-P(ピンク調)
電源方式	充電式
充電時間	約1時間(室温15~35℃)
連続使用時間	フル充電で約2か月使用可能(1回/3日使用時)
消費電力	約6W(充電時)
使用電池	リチウムイオン電池
本体寸法	高さ20.8×幅5.8×奥行6.4cm(キャップなし)
質量	約195g
電圧	AC100-240V(自動電圧切替付) 50-60Hz
コードの長さ	約1.8m(ACアダプター)
付属品	アルカリ毛穴洗浄水SP 1本(約30回分)

■別売品

アルカリ毛穴洗浄水SP
EH-4P01



メーカー希望小売価格
2,400円(税抜)

容量:240mL
使用の目安:1本で約30回分

製造販売元:山田製薬株式会社

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。

商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。